



Technologieebene	S9 Premium	S7 Advanced	S5 Standard	S3 Essential	S1 Lower Essential **
Umgebungs-klassifizierung	8 Hörumgebungen • Gespräch im lauten Störgeräusch • Gespräch in großer Gruppe • Gespräch in kleiner Gruppe • Musik • Störgeräusch • Ruhige Umgebung • Gespräch in ruhiger Umgebung • Gespräch im Störgeräusch 2 Streamingumgebungen • Media Speech • Media Music	6 Hörumgebungen • Gespräch in kleiner Gruppe • Musik • Störgeräusch • Ruhige Umgebung • Gespräch in ruhiger Umgebung • Gespräch im Störgeräusch 2 Streamingumgebungen • Media Speech • Media Music	4 Hörumgebungen • Störgeräusch • Ruhige Umgebung • Gespräch in ruhiger Umgebung • Gespräch im Störgeräusch 2 Streamingumgebungen • Media Speech • Media Music	2 Hörumgebungen • Gespräch in ruhiger Umgebung • Gespräch im Störgeräusch 2 Streamingumgebungen • Media Speech • Media Music	AutoMic 2 Streamingumgebungen • Media Speech • Media Music
Klangoptimierung und Sound Performance	HyperFocus (automatisches und manuelles Programm) Gespräch im lauten Störgeräusch (manuelles Programm) 360° Sprachverstehen im Auto (manuelles Programm) AutoFocus 360 AutoFocus Dynamische Störgeräuschunterdrückung Soft Speech Pinna Effekt 2 Pinna Effekt Sprachanhebung Störgeräuschunterdrückung	HyperFocus (manuelles Programm) Gespräch im lauten Störgeräusch (manuelles Programm) AutoFocus Dynamische Störgeräuschunterdrückung Soft Speech Pinna Effekt 2 Pinna Effekt Sprachanhebung Störgeräuschunterdrückung	Soft Speech Pinna Effekt 2 Pinna Effekt Sprachanhebung Störgeräuschunterdrückung	Pinna Effekt Sprachanhebung Störgeräuschunterdrückung	Pinna Effekt Sprachanhebung Störgeräuschunterdrückung
Allgemeine Funktionen	Tap Control Universelle Konnektivität Wiederaufladbar Telefonspule*	Tap Control Universelle Konnektivität Wiederaufladbar Telefonspule*	Tap Control Universelle Konnektivität Wiederaufladbar Telefonspule*	Tap Control Universelle Konnektivität Wiederaufladbar Telefonspule*	Universelle Konnektivität Wiederaufladbar Telefonspule*
Anzahl Kanäle	20	20	16	12	12



Überzeugende Technologie auf allen Ebenen

Klangstabilisierung
 AntiShock™
 Wind Manager
 Phase Canceller

Bedienbarkeit und Komfort
 Remote Plus App
 TV Connector
 Remote Control
 PartnerMic
 RogerDirect™
 DuoLink
 Binaurales Telefon*

Mikrofoneinstellungen
 Adaptiv Direktional
 Fix Direktional
 Fix Direktional weit
 Omni Direktional

Anpassung
 Automatischer Anpass Manager
 Frequenzkompression 2
 Tinnitus Masker
 Manuelle Programme
 IntelliVent

Experience Tech Tools
 FLEX:TRIAL™ ***
 First Fit
 Log It All
 Bewertungen
 Coach
 Fernanpassung
 FLEX:UPGRADE™
 Tech Tool Check

Personalisierung
 Schnellzugriff
 auf Klarheit und Komfort*
 Zusätzliche App Programme*
 Equalizer



unitron.com/de/news

Hörsysteme und Ladestationen sind nicht in Originalgröße abgebildet.

Alle Neuigkeiten auf einen Blick:

unitron Love the experience

* Nicht verfügbar für Produkte der Lower Essential Technologieebene. *** Nicht verfügbar für Insera Produkte.

** Funktionen, die Konnektivität oder zwei Mikrofone erfordern, sind bei Insera S-10 NW O nicht verfügbar.

* Nicht verfügbar für wiederaufladbare Produkte. ** Nicht verfügbar für Insera S-R.

A Sonova brand



U Smile,
we all Smile



Remote
Control

PartnerMic

TV Connector

Smile Produkte sind
mit Roger™ kompatibel

Zum Download der Remote Plus App bitte den
jeweiligen QR-Code scannen*.



iOS



Android

Das Zubehör ist nicht in Originalgröße abgebildet.

* Die Remote Plus App funktioniert auf Apple- und Android-Smartphones. Apple und das Apple-Logo sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Der App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Feature Übersicht

360° Sprachverstehen im Auto

Ein manuelles Programm, das im Auto automatisch auf Sprache fokussiert, unabhängig davon, wo die Fahrgäste sitzen

AntiShock™

Unterdrückt sofort plötzliche, laute und störende Geräusche, ohne die Sprache zu beeinträchtigen.

AutoFocus (Technologieebene 7)

AutoFocus verwendet ein binaurales Netzwerk aus vier Mikrofonen, um zu bestimmen, ob Sprache von vorne oder aus einer anderen Richtung kommt. Für alle Richtungen (außer vorne) wird der Mikrofonmodus „Fix Direktional weit“ aktiviert. Für Sprache von vorne richtet AutoFocus die Richtmikrofone nach vorne aus und wendet eine dynamische Störgeräuschunterdrückung an.

AutoFocus 360 (Technologieebene 9)

AutoFocus 360 verwendet ein binaurales Netzwerk aus vier Mikrofonen, um festzustellen, woher die Sprache kommt. Richtet die Richtmikrofone automatisch nach vorne aus und wendet außerdem eine dynamische Störgeräuschunterdrückung an, wenn die Sprache von vorne kommt.

Automatischer Anpass Manager

Unterstützt unerfahrene Hörsystemträger automatisch und schnell beim Übergang von einer komfortablen Erstanpassung zu einer vollständigen Zielanpassung.

AutoMic (Technologieebene 1)

Arbeitet kontinuierlich in ruhigen Umgebungen, um Hörkomfort zu gewährleisten und in geräuschvollen Umgebungen, um Sprache hervorzuheben und Hintergrundgeräusche zu minimieren.

Bewertungen

Ermöglicht Ihren Kunden, direktes Feedback über die Remote Plus App zu geben, während die Hörsystemeinstellungen erfasst werden, um Ihre Beratung noch effizienter und individueller zu gestalten.

Binaurales Telefon

Überträgt drahtlos Audiosignale vom Mobil- oder Festnetztelefon-Ohr zum anderen Ohr, ohne separates Zubehör.

Coach

Unterstützt Ihre Kunden bei der täglichen Handhabung ihrer Hörsysteme durch personalisierte, schnelle und hilfreiche Tipps, Erinnerungen und Anleitungen.

DuoLink

Ermöglicht die binaurale Koordination von Programm-/Lautstärkeänderungen für jede der verfügbaren Bedienelemente des Hörsystems.

Dynamische Störgeräuschunterdrückung

Eine räumliche Störgeräuschunterdrückung innerhalb von AutoFocus, AutoFocus 360 und HyperFocus, die störende Hintergrundgeräusche in Gesprächen reduziert, damit der Fokus auf Sprache von vorne möglich ist.

EarMatch Advantage

Ermöglicht eine vollständige, schnelle und einfache Individualisierung der Inera IdO-Hörsysteme. Sparen Sie Zeit, vermeiden Sie Schallennachbesserungen und bieten Sie Ihren Kunden höchstmöglichen Komfort.

Equalizer

Bietet Kunden mit der Remote Plus App die Möglichkeit, in jedem Programm den Klang durch individuelle (und dauerhafte) Änderungen an Bässen, Mitten und Höhen anzupassen.

Fernanpassung

Sie können Feineinstellungen einfach aus der Ferne vornehmen und eine professionelle Versorgung bieten, ganz gleich, wo sich Ihre Kunden gerade befinden.

First Fit

Vereinfacht die Erstanpassung für Sie und Ihre Kunden und ermöglicht eine Anpassung in nur 4 Klicks.

FLEX:TRIAL™

Ermöglicht Ihren Kunden, Hörsysteme außerhalb des Fachgeschäfts zu testen – genau dort, wo sie leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen.

FLEX:UPGRADE™

Eine weltweit einzigartige Lösung, die Ihnen die Flexibilität bietet, bestehende Hörsysteme Ihrer Kunden ganz einfach mit höheren Technologieebenen auszustatten.

Frequenzkompression 2

Komprimiert hochfrequente Klänge, die sonst nicht hörbar wären, in tiefere, besser hörbare Frequenzbereiche.

HyperFocus

Für persönliche Gespräche in Hörsituationen mit sehr lautem Hintergrundgeräusch wird HyperFocus aktiviert und wendet eine stärker fokussierte, binaural erzeugte Richtwirkung nach vorne an.

Integra OS

Ein hochentwickeltes Signalverarbeitungssystem, das leistungsstarke binaurale Kommunikation und automatische Optimierung der Sound Performance kombiniert. Es klassifiziert die Geräuschumgebung und passt sich für ein komfortables Hörerlebnis entsprechend an.

Log It All

Erfasst Echtzeit-Daten, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Kunden personalisierte Empfehlungen auf Grundlage ihres Höralltags zu geben.

Media

Ermöglicht Hörsystemen die Klassifizierung von gestreamter Sprache und Musik.

Mikrofonmodus

Es steht eine Reihe von Mikrofoneinstellungen zur Verfügung, von Omni bis Adaptiv Direktional, mit Voreinstellungen je nach Technologieebene und automatischer Umgebung oder manuellem Programm.

Phase Canceller

Nutzt die Phasenauslöschung, um störende Pfeifgeräusche oder Rückkopplungen sofort zu unterdrücken.

Pinna Effekt

Wendet ein geringes Maß an Richtwirkung in den mittleren und hohen Frequenzen an und verhindert, dass akustische Hinweise verloren gehen, wie es bei Hörssystemen üblicherweise der Fall ist.

Pinna Effekt 2

Verwendet ein binaurales Netzwerk aus vier Mikrofonen, um eine gezielte Richtwirkung variabel und asymmetrisch über den gesamten Frequenzbereich anzuwenden und so den typischen Verlust von akustischen Signalen durch Hörsysteme zu minimieren.

Remote Plus App

Eine Smartphone-App, die als Fernbedienung für Hörsysteme dient, den Kunden Personalisierungsoptionen bietet und dem Hörakustiker Einblicke in den Höralltag gibt, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

Soft Speech

Hebt subtile Sprachnuancen hervor, ohne leise Umgebungsgeräusche zu verstärken.

Sprachanhebung

Verstärkt die Sprache durch Anhebung der Lautstärke von Stimmen während des Gesprächs.

Störgeräuschunterdrückung

Erkennt konkurrierende Hintergrundgeräusche und reduziert deren Lautstärke entsprechend.

Tap Control

Beschleunigungssensor, der ein Doppeltippen erkennt und einfachen Zugriff auf Bluetooth-Funktionen bietet.

Tech Tool Check

Gewinnen Sie durch Einblicke in die Nutzungs- und Log It All Daten sowie Bewertungen Ihrer Kunden wertvolle Erkenntnisse – und erhalten Sie bei Bedarf Benachrichtigungen über Erfolge oder Herausforderungen, ohne dass die Hörsysteme mit der Anpasssoftware verbunden sein müssen.

Tinnitus Masker

Rauschgenerator zur Stimulierung des Gehörs bei Tinnitus-Leiden.

Wind Manager

Reduziert automatisch Windgeräusche zur Verbesserung des Hörkomforts.